

高粘度液状凍結防止剤

クリアフリーズ™

CLEAR FREEZE

- ◆ 冷凍倉庫などの傾斜面、垂直面、天井に発生する霜や氷でお困りではありませんか？
- ◆ 霜取り、除氷作業で、お困りではありませんか？
- ◆ 高粘度化した液状凍結防止剤クリアフリーズ™は液だれが起こり難くいまったく新しい薬剤です！
- ◆ 傾斜面、垂直面、天井などに塗布することができ、目的箇所の凍結防止や霜、氷の発生を抑制します！





◆ 製品概要 ◆

- 特 徴：無臭、無害の高粘性液体
- 主 成 分：多価アルコール、増粘剤
- 凍結防止性能：凝固点-30℃（原液）。凍結しても硬い氷は形成されません。
- 毒 性：人体への健康有害性は極めて低いです。
- 腐 食 性：様々な金属に付着しても腐食を起こしません。


 日本工機株式会社

◆チクソ性◆

- クリアフリーズ™は静止状態では、非常に高い粘性がありますが、激しく攪拌すると粘度が低下します。その後、攪拌を止め静置すると粘度が徐々に上がり元の粘度に戻ります。このような性質をチクソ性といいます。
- この性質のおかげでクリアフリーズ™を噴霧することができ、スプレーガン等で狭い場所や複雑な形状の場所へ塗布し、定着させることができます。



◆用 途◆

霜や氷の発生し易い場所にご使用下さい。

冷凍倉庫内部

冷凍倉庫入口周辺

鉄道軌道のポイント周辺

◆用 法◆

<使用方法>

- 着霜、着氷、着雪、凍結防止を行いたい箇所に、刷毛、へら、スプレーガン等で塗布してください。
- 着霜、着氷、着雪がある程度発生したり、凍結防止効果が低下した場合、一度霜や氷を除去していただき、再度クリアフリーズ™を塗布してください。
- 塗布目安量は、10~30 g/m²です。使用環境によりお客様にて塗布量を調整してください。

◆荷 姿◆

- 樹脂製ペール缶 5kg
- 樹脂製ペール缶 10kg

◆使用上の注意◆

<注意事項>

- ★着霜、着氷、着雪、凍結防止以外の目的でのご使用はお控えください。
- ★本製品が口や目に入った場合は、直ちに水ですすぎ、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ★皮膚や衣類に付着した場合には、水で洗い流してください。必要に応じてメガネ・手袋等の保護具を使用してください。
- ★子供の手の届かないところに保管してください。
- ★開封・使用後は密栓し、早期に使い切ってください。
- ★保管の際は直射日光を避け、高温物を近づけないでください。
- ★使用前に安全データシート（SDS）を熟読してください。

■ 製造販売元

◆日本工機株式会社

本 社：〒105-0003
東京都港区西新橋二丁目36番1号 永谷園ビル3階
TEL 03-3436-3711 FAX 03-3433-5505
美唄製造所：〒079-0167
北海道美唄市光珠内549番地
TEL 0126-67-2211 FAX 0126-62-1114
白河製造所：〒961-8686
福島県西白河郡西郷村大字長坂字土生2-1
TEL 0248-22-3111 FAX 0248-22-2712
URL: <https://www.nippon-koki.co.jp/>

■ 販売代理店

※製品改良のため、仕様などを予告無しで変更する場合があります。ご了承下さい。